

Gasflaschen-Depot

für 12 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 1125 x 1250 mm, mit Boden aus Tränenblech, mit Gitter-Flügeltür, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau



Artikelnummer: 200491



Gasflaschen-Depot

Gasflaschen-Depot

- zur Lagerung im Freien
- für 12 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 1125 x 1250 mm
- klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung
- mit Boden aus Tränenblech
- mit Gitter-Flügeltür
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Technische Details

| | | | |
|------------------------|--------------------|------------|------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Container | Türtyp | Gitter-Flügeltür |
| Containertyp | Gasflaschen-Depot | Isolierung | nein |
| Lagerort | im Freien | Material | Stahl |
| Gefahrstoffbezeichnung | Gase | Oberfläche | lackiert |
| Kapazität | 12x50 l Gasflasche | Farbe | blau// RAL5015 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Kapazität Gasflaschen Ø 220 mm m | 12 Stück | Brandschutz | nicht brandgeschützt |
| Höhe | 2055 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Breite | 1125 mm | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja |
| Tiefe | 1250 mm | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510 |
| Container Ausstattung | klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung | Gewicht | 273 kg |
| Boden Ausführung | Tränenblechboden | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 521536 |  | Rampe für Gasflaschen-Depot, Höhe x Länge x Breite 130 x 740 x 750 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 700173 | | Stapler-/Kranentladung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202906 |  | Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 202916 |  | Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 510903 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525753 |  | Gefahrensymbol, leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |