

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 26169

Nitrilhandschuhe Safe Light | puderfrei

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus leichtem Nitril
- sehr gute Passform, für ein sehr gutes Tastempfinden
- griffig durch texturierte Oberfläche
- widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
- beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Pharmazentralnummer (PZN) vorhanden*

Einsatzbereich

- für Lebensmittel und medizinische Zwecke geeignet

Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	Rot
Größe	7/S
Länge	24cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Fingerkuppen texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen:	0.1
	Handflächen:	0.07
	Schaft:	0.055
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 26169

Nitrilhandschuhe Safe Light | puderfrei

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 CAT 3 Lebensmittelecht EN 420 EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (ohne Virus) EN 374-1:2016 Typ B GKLMT CE MDR 2017-745
------------------------	---

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	5 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8
Chemikalienbeständigkeit	5 von 8
Puderfrei	ja
Material	Nitril

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	100
Menge Außenkarton	1.000
Menge CCG 1-Palette	48.000
Menge Voll-Palette	108.000
LxBxH Außenkarton in cm	28,5 x 24,5 x 22,0
Volumen in m ³ Außenkarton	0.0153615
Bruttogewicht Außenkarton in gr	4.259

Weiterführende Informationen

Stand 28.09.2021

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 26169

Nitrilhandschuhe Safe Light | puderfrei

Zolltarif-Nr.	4015110000
EAN-Innenverpackung	4015544261691
EAN-Außenkarton	4015544961690
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.