




KADUX

Einbauleuchte, einflammig, LED, 3000K, eckig, schwarz matt, 38°, 9W, inkl. Treiber

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanis schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 1 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Variante.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	115700
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916451	
--------	---

Lebensdauer	40000 h
Länge	9 cm
Breite	9 cm
Höhe	8.5 cm
Nettogewicht	0.379 kg
Bruttogewicht	0.432 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	8 cm
Einbaubreite	8 cm
Einbautiefe	8 cm