

élément de rehausse pour établi

hauteur x largeur x profondeur 1130 x 2500 x 3500 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 2 kits de fixation avec 4 montants modulaires, 2 plaques perforées, 2 tablettes supérieures, 2 rails de maintien pour bacs à bec



Numéro d'article: 230970



élément de rehausse pour établi






- hauteur x largeur x profondeur 1130 x 2500 x 3500 mm
- force 100 kg
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- équipement : 2 kits de fixation avec 4 montants modulaires, 2 plaques perforées, 2 tablettes supérieures, 2 rails de maintien pour bacs à bec
- panneau hauteur x largeur 650 x 1165 mm
- écartement des trous 35 mm, dimensions des trous 10x10 mm
- corbeille à courrier largeur x profondeur 1250 x 300 mm
- rail longueur 1165 mm
- 5 années de garantie
- Produit livré démonté/partiellement monté
- instruction de montage : kit de fixation sous le plan de travail, les

montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan de travail)

Détails techniques

type de meuble	table	largeur de plaque	1165 mm
type de table	accessoires	écartement des trous	35 mm
pour type de table	établi	taille de trou	10x10 mm
hauteur	1130 mm	surface de plaque	a. revêt. mélaminé
largeur	2500 mm	largeur de la corbeille à courri	1250 mm
profondeur	3500 mm	profondeur des tablettes	300 mm
charge	100 kg	longueur du rail	1165 mm
matériau	acier	instruction de montage	kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan
surface	finition peinture époxy	livraison	démonté/partiellement monté
couleur	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
équipement montage	2 kits de fixation avec 4 montants modulaires, 2 plaques perforées, 2 tablettes supérieures, 2 rails de maintien pour bacs à bec	Poids	30 kg
Hauteur du panneau	650 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149865		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en rouge
184411		tapis antifatigue, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface martelée coloris noir, résistant résist. à l'usure
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
225020		bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 525 x 300 x 135 mm, 10 tiroir(s), tiroirs en blanc translucide
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir