

Miltex caillebotis de sol Yoga Roll Oil

marchandise au mètre, hauteur x largeur 15 x 600 mm, longueur max. 10000 mm, en PVC en noir, résistant contre les huiles et produits chimiques



YOGA
ROLL
OIL

Numéro d'article: 632161



Miltex Caillebotis de sol en rouleau Yoga Roll Oil



caillebotis de sol











- convient pour zones sèches et mouillées
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 15 x 600 mm, longueur max. 10000 mm
- en PVC en noir
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- Résistant à la température -23 à +60 °C
- fonction anti-dérapante R 11 contrôlée selon DIN 51130

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur max.	10000 mm
revêtement de sol	caillebotis de sol	conducteur d'électricité	non
confection	marchandise au mètre	difficilement inflammable	non
convient pour (secteurs)	zones sèches et mouillées	résistance à la	-23 à +60 °C

			température
matériau de surface de roulement	PVC		résistance Huiles, produits chimiques
couleur	noir		norme fonction anti-dérapante R 11 contrôlée selon DIN 51130
hauteur	15 mm		Poids 4,6 kg
largeur	600 mm		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane