



# Product data sheet

Art nr.: 4463-1 Platenwagen (zonder insteekbeugels)

**Transportmiddelen**



Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige beugelafstand 90 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Levering zonder insteekbeugels.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	1200
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	295
<b>Totale lengte (mm)</b>	1320
<b>Totale breedte (mm)</b>	800
<b>Totale hoogte (mm)</b>	295
<b>Wielen</b>	Elastic-massief rubber, streeploos
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 50
<b>Gewicht (kg)</b>	46
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976020105