

Information produit

70 06 125

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	70 06 125
EAN	4003773018124
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	121 g
Dimensions	125 x 55 x 18 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,3 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,5 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

