

Termékinformációk

95 12 500

Kábelolló



- Rövid kiviteli mód, hossz mindössze 500 mm
- Csekély súly, nagy áttétel
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Csekély erőfelfejtés a kedvező áttételi viszonyok és a speciális vágóél-geometria következtében
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Utánállítható csavaros csukló
- Késfaj: vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett
- Szár: alumínium cső, nagy szilárdságú

Általános

Cikkszám	95 12 500
EAN	4003773069966
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	1.090 g
Méret	500 x 160 x 35 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	150 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 27 mm
AWG	6 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

