

Broszura informacyjna

97 61 145 A

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych

- Do zagniatania tulejek kablowych zgodnych z normą DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 2,5 mm²
- Trapezowy profil zagniatający zapewnia bezpieczne połączenie między tulejką i przewodem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	97 61 145 A
EAN	4003773035558
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	140 g
Wymiary	145 x 52 x 13 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,25 — 2,5 mm ²
Liczba gniazd	4
AWG	24 — 14

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych