

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 500 mm, asafstand 100 mm

Artikelnummer: 126745



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 500 mm
- breedte 580 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 700 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	300 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	100 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	500 mm	gewicht	45,8 kg
breedte	580 mm		

Gerelateerde Producten

130436		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 100 mm
130593		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 100 mm
131064		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en vering
133445		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135451		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508097		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508103		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508110		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508116		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508123		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw