

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 600 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 139263



Rollcart Zware tafelwagen

tafelwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1350 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	600 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	TPE
etages aantal	2 stuks	materiaal behuizing	staal
materiaal etage(s)	hout	wiel-ø	200 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	wiellager
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	920 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1350 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	800 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies	geen	gewicht	61 kg