

Bauer opvangbak

voor 2 x IBC / 10 x 200 liter vaten,
opvangvolume 1000 l, hoogte x
breedte x diepte 375 x 2690 x 1650
mm, met rooster, van staal gelakt in
RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 139881



Bauer Opvangbak

Met 1000 l opvangvolume

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x IBC / 10 x 200 liter vaten
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 375 x 2690 x 1650 mm
- met rooster
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	gelakt
opslagplaats	onderdak	kleur	geeloranje // RAL2000
capaciteit	2 x IBC / 10 x 200 liter vaten	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	375 mm	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
breedte	2690 mm	gewicht	274 kg
diepte	1650 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm