

## MUNK staande trap

trap eenzijdig, 4 treden met R13-laag (incl. bordes), standhoogte 0,93 m, bordes breedte x diepte 250 x 256 mm, balklengte 1,6 m, van aluminium

Artikelnummer: 142696



## MUNK Veiligheidsladder

staande trap






- trap eenzijdig
- 4 treden met R13-laag (incl. bordes)
- standhoogte 0,93 m, bordes breedte x diepte 250 x 256 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,6 m
- trede-boomverbinding afgekant
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 7,3 kg

### Technische details

stijgtechniek	staande trap	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
gebruik	eenzijdig	sport-/dwarsverbinding	afgekant
lengte paal	1,6 m	veiligheidsbeugel	ja

standhoogte	0,93 m	spreidbeveiliging	nee
breedte sokkel	250 mm	ladder uitvoering	eendelig
diepte sokkel	256 mm	opbergbak	nee
treden aantal	4	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	antislip nivello®-ladderschoenen
diepte trede	80 mm	gewicht	7,3 kg

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE