

## fetra ballenroller KF 8

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 500 x 500 mm,  
laadhoogte 270 mm, platform met  
hoek voor vat, onderstel met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL5007 briljantblauw, 4  
zwenkwielen, 2 zwenkwielen met  
rem



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 145943

## fetra Balenrol KF 8

### Draagvermogen 400 kg

ballenroller





- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 500 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform met hoek voor vat
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	ballenroller	banden	TPE

draagvermogen	400 kg	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
euronorm	nee	wiellager	groefkogellager
laadhoogte	270 mm	wiel-ø	125 mm
lengte laadvlak	500 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte laadvlak	500 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
platform uitrusting	hoekframe	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	13 kg
stuurstang	nee		

## Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar