

Bauer bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 850 x 1200 x 2400 mm, capacité 2 m³, structure en acier, avec laquage en RAL6011 vert réséda

Numéro d'article: 210833



Bauer Benne modulaire

bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 850 x 1200 x 2400 mm
- capacité 2 m³
- force 2250 kg
- structure en acier
- avec laquage en RAL6011 vert réséda
- parois plein
- fond plein
- triple gerbable
- avec œillets de grue
- soubassement fourreaux pour fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 195 mm
- écartement fourreaux de fourche 616 mm
- poids 263 kg

Détails techniques

type de récipient bac gerbable

largeur des fourreaux de fourche 195 mm

capacité	2 m³	distance entrée de fourche	616 mm
hauteur	850 mm	dispositif de support	oillet de grue
longueur	1200 mm	charge	2250 kg
largeur	2400 mm	emboîtable	non
matériau	acier	surface	laqué
norme européenne	non	couleur	vert réséda // RAL6011
structure de cloison	plein	couvercle	non
soubassement	plein	équipement bac	œillets de grue
gerbable	oui	convient pour aliments	non
possibilité de passage au-dessous	oui	considération comme matière dang	non
soubassement	fourreaux pour fourche	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
hauteur des fourreaux de fourche	60 mm	Poids	263 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
210742		barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en jaune/noir, à cheiller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés
240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium