

PROCITY wegdekreflector op zonne- energie



hoogte x diameter 60 x 126 mm, van polycarbonaat met aluminium behuizing in wit



Artikelnummer: 224534

PROCITY Zonne-weg-noppen

Markeer verkeerszones duidelijk zichtbaar

wegdekreflector op zonne-energie

- hoogte x diameter 60 x 126 mm
- van polycarbonaat met aluminium behuizing in wit
- uitgerust met 3 knipperende LED's per zijde
- om te schroeven
- beschermingsklasse IP68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes

Technische details




| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| afbakening en verkeer | beheerssysteem | kleur element | wit |
| veiligheidsuitrusting | verkeersdrempel | verkeersdrempels uitrusting | 6 knipperende LED's |
| hoogte | 60 mm | bevestigingstype | om te schroeven |
| diameter | 126 mm | ip beschermingsklasse | 68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes |
| materiaal verkeersdrempel | polycarbonaat met aluminium behuizing | gewicht | 1 kg |

Dit past ook bij ...

221212



werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit

| | | |
|--------|---|--|
| 221266 |  | werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 227890 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 227908 |  | unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd |