

## Hymer rolsteiger 8073

reikhoogte 11,6 m, steigerhoogte 10,82 m, 5 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 9,6 m, platform breedte x diepte 2950 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239911



**HYMER**



**10**  
YEARS  
WARRANTY

### rolsteiger

- reikhoogte 11,6 m
- steigerhoogte 10,82 m
- 5 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 9,6 m, platform breedte x diepte 2950 x 1300 mm
- 10 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m<sup>2</sup>
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2
- conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 560,2 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger		150 kg/m <sup>2</sup>
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
materiaal steiger	aluminium	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
steigerhoogte	10,82 m	steigergroep	2
standhoogte	9,6 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
	11,6 m	in-/uitklapbaar	nee
platforms aantal	5	verrijdbaar	ja
breedte platform	2950 mm	balustrade	ja
diepte platform	1300 mm	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
sporten aantal	10 x 8	gewicht	560,2 kg
onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen		