

krimppistool

EX 650

slanglengte 8 m, werkdruk 1,5 - 3,5 bar, In de koffer met: krimppistool, drukreducerder met manometer, slang, warmtereflector, handschoenen en gebruiksaanwijzing, vermogen 37 - 66 kW



Artikelnummer: 240144



krimppistool EX 650



- bescherming tegen verbranding door dubbel ommanteld, aluminium mondstuk - wordt ook bij langdurig gebruik slechts lauwwarm, dodemansgreep - apparaat schakelt bij loslaten onmiddellijk uit
- slanglengte 8 m
- werkdruk 1,5 - 3,5 bar
- In de koffer met: krimppistool, drukreducerder met manometer, slang, warmtereflector, handschoenen en gebruiksaanwijzing
- vermogen 37 - 66 kW

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	slanglengte	8 m
set bestaand uit	krimppistool, drukreducerder met manometer, slang, warmtereflector,	verpakkingshulp functie	branderkop 360° zwenkbaar

	handschoenen, gebruiksaanwijzing	
werklast	1,5-3,5 bar	verpakkingshulp uitrusting dodemansgreep
vermogen	37-66 kW	gewicht 6 kg

Dit past ook bij ...

142930		ton, hoogte x Ø 670 x 730 mm, inhoud 200 l, van hogedruk polyethyleen, in naturel wit
217235		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van kunststof met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor wit, 4-voetonderstel van staal, 2 dispenserhouders/1 snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
239856		vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 150 x 150 mm, automatische bodem met dubbele stevigheid, afsluitbaar met plaksluiting