

## fetra stapelsteekwagen

draagvermogen 300 kg, steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 242951



**fetra**  
Transportgeräte





### stapelsteekwagen

- geschikt voor ronde goederen, zoals rollen, kannen of emmers
- draagvermogen 300 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van stalen buis (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met veiligheidsgreep
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	rollager
geschikt voor (product/materiaal)	ronde goederen	wiel-ø	260 mm
draagvermogen	300 kg	materiaal velg	kunststof
breedte schep	480 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	300 mm	hoogte	1300 mm
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	breedte	580 mm
materiaal	stalen buis	diepte	677 mm
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
oppervlak	m. poedercoating	levering	gedemonteerd
kleur	brijantblauw // RAL5007	gewicht	20 kg

### Dit past ook bij ...

204036		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 175 x 400 x 300 mm, inhoud 15 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
863721		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 220 x 400 x 300 mm, inhoud 20 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten, bodem gesloten, Tweedelig scharnierdeksel