

## MAUL

### Ledstalamp

#### MAULsirius

lampkleur daglicht- tot warmwit, kleurtemperatuur 3000 kelvin, energie-efficiëntieklasse D, gewogen energieverbruik 66 kWh / 1.000 h, Traploos dimbaar, kleurtemperatuur en verlichtingssterkte traploos instelbaar, van aluminium in zwart

Artikelnummer: 254826



#### Ledstalamp





- Geschikt voor werk met hogere waakzaamheid
- lampkleur daglicht- tot warmwit, kleurtemperatuur 3000 kelvin
- energie-efficiëntieklasse D, gewogen energieverbruik 66 kWh / 1.000 h
- Traploos dimbaar, kleurtemperatuur en verlichtingssterkte traploos instelbaar
- lampenkop met ca. 70% straling naar boven en 30% naar onder
- van aluminium in zwart
- kabel 2,5 m lang
- GS- en TÜV-getest
- 2 jaar garantie

#### Technische details

kantoorhulp	branden	lengte lampkop	1020 mm
type lamp	Ledstalamp	breedte lampkop	64 mm
opstelling	standvoet	lamp functie	Traploos dimbaar
geschikt voor (gebruik)	werk met hogere waakzaamheid	dimbaar	ja

type lamp	LED	loep	nee
lampkleur	daglicht- tot warmwit	materiaal	aluminium
kleurtemperatuur	3000-5700 kelvin	voet uitvoering	met uitsparing voor tafelpoot
verlichtingssterkte	3360	lengte lampvoet	500 mm
lichtstroom	10110	breedte lampvoet	225 mm
lampen aantal	2 stuks	kabellengte	2,5 m
energie-efficiëntieklasse	D	kleur	zwart
gewogen energieverbruik	66 kWh / 1.000 h	certificering	GS // TÜV
vermogen lamp	81 W	garantie	2 jaar
led	ja	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp vervangbaar	nee	gewicht	13,613 kg
lampkop uitrusting	ca. 70% straling naar boven, 30% naar onder		

## Dit past ook bij ...

217255		veiligheidsschaar, lemmetlengte 56 mm
223624		ladeblok, 5 lade(n), passend voor DIN A4/DIN C4/Folio, hoogte x breedte x diepte 292 x 280 x 356 mm, van ABS in wit
225654		pennenkoker, 4 vakken, hoogte x diameter 105 x 110 mm, van kunststof (gerecycled) mat in lichtgrijs
239219		wandklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers en strepen met 57 mm grote cijfers, weergave analoog, Automatische synchronisatie, automatisch de klok verzetten, diameter 470 mm, behuizing van kunststof in zwart, voedingsvoorzorging via batterij 1x1,5V (AA)