

stumpf

station de tri sélectif

Sixco 4 »swing«

Capacité 4 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 830 x 1200 x 355 mm, avec 4 ouverture(s) d'introduction, seau intérieur avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7035 gris clair, partie supérieure en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL9005 noir foncé, soubassement face avant avec 2 roulettes facilitant le déplacement p. ex. pour les travaux de nettoyage



Numéro d'article: 274068

station de tri sélectif

- Capacité 4 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 830 x 1200 x 355 mm
- avec 4 ouverture(s) d'introduction
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue manuellement
- à fermeture automatique
- seau intérieur avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par récipient intérieur amovible
- partie supérieure rabattable et maintenue ouverte par les vérins à gaz
- verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7035 gris clair
- partie supérieure en acier galvanisé avec finition peinture époxy



antichocs et antirayures RAL9005 noir foncé

- soubassement face avant avec 2 roulettes facilitant le déplacement
p. ex. pour les travaux de nettoyage
- volume de livraison : étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
- 5 années de garantie





Détails techniques

équipement d'élimination	station de tri sélectif	matériau de récipient intérieur	acier
lieu d'utilisation	intérieur	surface seuil intérieur	galvanisé
capacité	45 l	matériau partie supérieure	acier
Unités collectrices	4 pièce	surface partie supérieure	galvanisé // finition peinture époxy
nombre d'ouvertures d'introduction	4 pièce	couleur partie supérieure	noir foncé // RAL9005
hauteur	830 mm	Matériau corps	Acier
largeur	1200 mm	surface de corps	galvanisé // finition peinture époxy
profondeur	355 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
réservoir intérieur	amovible	vidange par	récipient intérieur amovible
mécanisme de roulement	non	Fonction de partie supérieure	rabattable, reste ouverte
Activation du couvercle	manuellement	soubassement	2 roulettes
type de couvercle	trappe d'insertion	garantie	5 années
fonction couvercle	à fermeture automatique	volume de livraison	étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
système de fermeture	serrure à clé carrée	Poids	52 kg

Accessoires

274081		sac poubelle, capacité 45 l, 35 µm d'épaisseur, longueur x largeur 1000 x 520 mm, en transparent
274082		Kit de pictogrammes, kit comprenant : 1 pictogramme pour les matières recyclables, le papier, les déchets résiduels, le verre et les déchets organiques, hauteur x largeur x profondeur 5 x 220 x 310 mm, en argent

Cela s'adapte aussi ...

185093		balayeuse, avec entraînement main, largeur de balayage 750 mm, avec collecteur de déchets 50 l, système de balayage avec 2 brosses rotatives tournant en sens opposé et rouleau de balayage additionnel, 2 grandes roues
206135		panneau d'avertissement, Symbole/texte : Avertissement glissement, colonne d'information, en plastique
222717		kit de balayettes, en plastique en vert
225064		kit d'outillages nettoyage extérieur, kit comprenant : 1 pince ramasse-débris, 1 balai de rue, 1 pelle à rebords

