


platenstelling

hoogte x breedte x diepte 1000 x 2030 x 800 mm, vaklast 750 kg, deelafstand 85 mm, met 6 vakken, staanders met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 330752



Platenstelling

platenstelling


- hoogte x breedte x diepte 1000 x 2030 x 800 mm
- vaklast 750 kg
- deelafstand 85 mm
- met 6 vakken
- voor formaten van 2000x1000 - 3000x1500 mm
- opslag via licht lopende rol aan de kopzijde van de bodem
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating

Technische details





| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| meubeltype | stelling | deelafstand | 85 mm |
| stellingtype | platenstelling | beugels aantal | 7 stuks |
| hoogte | 1000 mm | voor formaten van - tot | 2000x1000 - 3000x1500 mm |
| breedte | 2030 mm | vaklast | 750 kg |
| diepte | 800 mm | oppervlak standaard | m. poedercoating |
| opslag | licht lopende rol aan | materiaal met spec. | 3 kg/dm ³ |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | kopzijde bodem | gewicht tot |
| | vakken 6 stuks | gewicht 130 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 531614 |  | oprit voor platenstelling, lengte 800 mm, van staal vuurverzinkt |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|--|
| 504734 |  | werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen |
| 528761 |  | Verrijdbare werkbank, hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating |
| 530774 |  | werkbok, van staal, draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar |
| 891181 |  | zuigheffer, horizontaal draagvermogen 30 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm, romp van aluminium, inhoud levering set van 2 in de koffer |