

BS-ROLLEN

Stuurwiel

draagvermogen 450 kg, met elastiek-banden, naaf met kogellager, diameter 200 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van aluminium

Artikelnummer: 503851



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

Stuurwiel

- draagvermogen 450 kg
- met elastiek-banden
- naaf met kogellager
- diameter 200 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	kogellager
roltype	zwaarlastwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	Stuurwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	450 kg	naaflengte	60 mm
banden	elastiek	naafboorgat	20 mm
wiel-Ø	200 mm	loopbreedte	50 mm
materiaal velg	aluminium	gewicht	1,6 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken