

hofs stelling met schuine legborden - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

hoogte x breedte x diepte 2000 x
2670 x 535 mm, veldlast 300 kg,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 526731



hofs
REGALSYSTEME



hofs Stelling met schuine legborden

Compleet rek (basis- en extra vak)

stelling met schuine legborden - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2670 x 535 mm
- veldlast 300 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met schuin legbord, zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord



van 34 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde

- niveaus met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details


meubeltype	stelling	vakbreedte	1300 mm
stellingtype	stelling met schuine legborden	vakdiepte	600 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	complete stelling	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld aantal	2 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	2670 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
diepte	535 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	100 kg	inhoud levering	1 basisstelling met 2 en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe, niveaus zie aanbod
veldlast	300 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	schuin legbord	certificering	RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
legborden / niveaus uitrusting	voorzijde met aanslagrand	call to action stellingen	bestel de \$B doorrolstelling voor direct inzicht in en gemakkelijke toegang tot uw opgeslagen goederen hier in onze shop
kanteling	34 °	gewicht	77 kg
dekvloer	nee		

Gerelateerde Producten

865192



stelling met schuine legborden - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

916974		stelling met schuine legborden - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
916985		schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146386		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in rood, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
762906		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, inhoud 10 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten