

stellingbak

hoogte x breedte x diepte 95 x 240 x 600 mm, van polypropyleen, in geel

VE 15 stuks

Artikelnummer: 689635



Plankdoos met kijkopening

Inhoud en voorraad altijd direct in beeld

stellingbak






- hoogte x breedte x diepte 95 x 240 x 600 mm
- van polypropyleen
- in geel
- groefgeleiding en vloerbevestiging voor dwarsverdeler
- zichtopening
- met etiketteervlak
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- materiaal geschikt voor levensmiddelen
- inhoud levering: zonder dwarsverdelers

Technische details

baktype	stellingbak	nestbaar	nee
euronorm	nee	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	95 mm	indeling	groefgeleiding en vloerbevestiging voor dwarsverdeler
breedte	240 mm	beletteringsveld	etiketteervlak

diepte	600 mm	kleur	geel
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
recyclebaar	ja	inhoud levering	zonder dwarsverdelers
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	gewicht	8,5 kg
stapelbaar	ja		

Gerelateerde Producten

343109		uittrekstop, voor stellingbak, Voor opsteken
472611		etiket voor stellingbak, hoogte x breedte 30 x 75 mm, met beschermfolie, in wit
506338		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 95 x 240 mm, van polypropyleen in transparant

Dit past ook bij ...

209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
531075		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs