




Material: Messing vernickelt
 max. Betriebsdruck: 18,0 bar
 max. Betriebstemperatur: 200 °C
 verwendbare Schläuche: PA, PE, PU



12.500-8-E

Schottverschraubung

Typen Nr.	Artikel Nr.	ØD	Gewinde	A max.	L	 ₁	 ₂	O-Ring
12.500-6-E	115032	6/4	M 10x1	10,5	48,0	12	14	ohne
12.500-8-E	115033	8/6	M 12x1	10,5	48,0	14	16	ohne