


## 30849-022 RÜCKWAND, PERFORIERT, UNGESCHIRMT, FÜR RATIOACPRO UND PROPACPRO, 3 HE, 63 TE



### PRODUKTBEschREIBUNG

Rear panel, Al, 2,5 mm, front: anodized, rear: leitfähig. Nicht geschirmt

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

Montage an Modulschienen

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Seitenwand

Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO Air

Typ: Verkürzte Rückwand

Höhe: 3-HE

Breite: 63 TE

Material: Aluminium

Anzahl pro Packung: 1

Höhe: 112,35 mm

Breite (mm): 319,7 mm

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die perforierte Rückwand, Al, 2,5 mm ist schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil). Die Rückseite ist gebeizt.



**Nordamerika**

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

**Europa**

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

**Asien**

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

**Naher Osten und Indien**

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**