

PARAPROJECT® TROLLEY i32 PRO

CHARGE, SYNC & PROTECT




Abmessungen
außen in mm

Bezeichnung	PARAPROJECT® TROLLEY PRO i32 für Tablets; ohne Kabel
Bestellnummer	EU Version: 832.530-999
GTIN / EAN	4006793826991
Einsatzgebiet	Bildung und Gesundheitswesen
Zertifikate	GS / CB Zulassung durch TÜV Rheinland / CE / ROHS / REACH
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 55024 / DIN EN 61000-3-2 / DIN EN 61000-3-3 / DIN EN 60950-1
Lieferumfang	- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge 5 m - 1x USB-Kabel, Stecker beidseitig gerade, Länge 1 m - 2x Schlüssel für seitlich separates Fach
Materialien	- Türen, Rahmen, Rückwand und Schublade aus pulverbeschichtetem Stahlblech - Seitenwände, Wagenoberfläche (Deckel), Trennfächer, Transportgriffe und Verkleidungselemente aus Kunststoff
Transport	- 4x Rollen (12 cm Durchmesser), zwei davon mit Feststellbremse für sicheres Handling - 2x Transportgriffe
Außenmaße	Breite 820 x Tiefe 535 x Höhe 930 mm
Eigengewicht	72 kg
Transportgewicht	85 kg
Transportabmessung	Breite 835 x Tiefe 585 x Höhe 1100 mm
Menge pro Einwegpalette	1
Maße Einwegpalette	Breite 835 x Tiefe 585 x Höhe 1100 mm
Zolltarifnummer	84718000
Ursprungsland	TWN
Ausstattung	Korpus innen: - 2x 16 vertikale Fächer für je ein Tablet (mit Schutzhülle) - Große Schublade für Master-Laptop und Zubehör Korpus außen: - Statusanzeige, 2x USB-B Anschluss für Sync-Funktion und 3 schaltbare Steckdosen auf Wagenoberseite - Hauptschalter, Netzeingang, Netzwerkanschluss, Befestigungshaken und Kabelhalterung an Wagenrückseite - seitlich separates Fach, abschließbar für z.B. Access Point Türen: - 2x versenkbare Schwenktüren aus Stahlblech, abschließbar mit handelsüblichen Vorhängeschloss - Technikklappe zur kompletten Administration des Lademanagement an Wagenrückseite Zusätzlich: - aktiver Lüfter für optimale Belüftung des Innenraumes

PARAPROJECT® TROLLEY i32 PRO

CHARGE, SYNC & PROTECT

Kompatible Geräte	alle Tablets die USB ladefähig sind
max. Geräteanzahl	32
Betriebssystem	iOS / Android / Win10
Bildschirmgröße	bis 13,3"
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A
optionales Zubehör	- USB- Daten- und Ladekabel für alle Typen - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	- handelsübliches Vorhängeschloss
Anschlüsse	Außen: - zentrale Stromversorgung - Hauptschalter (Ein-/ Ausschalter) - Netzwerkanschluss (RJ 45) - 2x USB 2.0 Typ B-Buchse - 3x Schuko-Steckdose mit Ein-/ Ausschalter Innen: - 2x 16 USB 2.0 Typ A-Buchse - 1x Patch-Kabel mit RJ 45 Stecker
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 12 A - 50/60 Hz
Maße iPad Staufächer	Breite 25 x Tiefe 345 x Höhe 270 mm
Maße Access-Point	Breite 35 x Tiefe 295 x Höhe 185 mm
Maße Abstellfläche	Breite 505 x Tiefe 290 mm
Maße Notebook Staufach	Breite 530 x Tiefe 300 x Höhe 45 mm



2x 16 vertikale Fächer für je ein Tablet (mit Schutzhülle)



- 2x 16 USB 2.0 Typ A-Buchse
- 1x Patch-Kabel mit RJ 45 Stecker



- Hauptschalter (Ein-/ Ausschalter)
- Netzwerkanschluss (RJ 45)
- 2x USB 2.0 Typ B-Buchse
- 3x Schuko-Steckdose mit Ein-/ Ausschalter