

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 220 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm

Artikelnummer: 159284



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

- Traglast 220 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	220 kg	Gesamthöhe	235 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Rad-Ø	200 mm	Länge Platte	138 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	109 mm

Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	1,75 kg