

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 800 x 1300 x 820 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 378078



Späne-Kippbehälter

mit Rückschwenkautomatik


Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 800 x 1300 x 820 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 126 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 70 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 280 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseil mit Abroll- und Rückschwenkautomatik
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenabstand	280 mm
Inhalt	0,3 m³	Einfahrbreite	280 mm
Höhe	800 mm	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Länge	1300 mm	Ablasshahn	ja
Breite	820 mm	stapelbar	nein
Traglast	1000 kg	nestbar	nein
Material	Blech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	verzinkt
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Bereifung	Polyamid
Einfahrtaschenhöhe	70 mm	Gewicht	126 kg
Einfahrtaschenbreite	200 mm		

Zubehör

518767		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,3 m³, Breite x Tiefe 820 x 1300 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau