

# Technisches Datenblatt



## Thurmetall Werkbank

**THURMETALL**

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 75 kg, Gestellausführung 2 Container, Ausstattung: 7 Schubladen, 1 Schrank, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



**Artikelnummer: 501466**



## Thurmetall Werkbank



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 75 kg
- Gestellausführung 2 Container
- Ausstattung: 7 Schubladen, 1 Schrank
- links 5 Schubladen
- rechts 2 Schubladen, 1 Schrank
- Schrank mit Fachboden
- Schubladen Höhe 1x50 mm/2x100 mm/3x150 mm/1x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt



- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                          |                                    |                          |  |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Möbeltyp                 | Tisch                              | Fronthöhe 200 mm         | 1 Stück  |
| Tischtyp                 | Werkbank                           | Nutzbreite Schublade     | 500 mm   |
| Gestellausführung        | 2 Container                        | Nutztiefe Schublade      | 600 mm   |
| Gestellform              | 4-Fußgestell                       | Schubladentraglast       | 75 kg  |
| Höhe                     | 840 mm                             | Auszug Schublade         | 100 %  |
| Breite                   | 2500 mm                            | Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Teleskopschienen                |
| Tiefe                    | 700 mm                             | Griff                    | Griffleiste                                    |
| Stärke Platte            | 40 mm                              | Beschriftungsfeld        | Beschriftungsstreifen                          |
| Traglast                 | 75 kg                              | Material Platte          | Multiplex                                      |
| höhenverstellbar         | nein                               | Material Gestell         | Stahl  |
| elektrisch leitend       | nein                               | Oberfläche Gestell       | pulverbeschichtet                              |
| Werkbank Ausstattung     | 7 Schubladen, 1 Schrank            | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet                              |
| Unterbauten links        | 5 Schubladen                       | Schließsystem            | Zylinderschloss                                |
| Unterbauten rechts       | 2 Schubladen, 1 Schrank            | Schließfunktion          | Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar |
| Schubladen Anzahl        | 7 Stück                            | Türen Anzahl             | 1 Stück  |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x50 mm/2x100 mm/3x150 mm/1x200 mm | fahrbar                  | nein   |
| Fronthöhe 50 mm          | 1 Stück                            | Garantie                 | 5 Jahre  |
| Fronthöhe 100 mm         | 2 Stück                            | Schrank Ausstattung      | Schrank mit Fachboden                          |
| Fronthöhe 150 mm         | 3 Stück                            | Gewicht                  | 200 kg   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 501139 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm        |
| 501140 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm        |
| 501142 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm |
| 501153 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm                            |
| 501154 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm                            |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 501155 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm |
| 501166 |  | Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz  |
| 501170 |  | Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit                               |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau   |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau                                |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau  |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |