


**hofs**


## Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 435 mm, Fachlast 145 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 858721



**hofs**  
REGALSYSTEME



## hofs Traversen-Regal

### Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 435 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 145 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm






















- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebenungen und Längsriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details




Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regaltyp	Lagerregal	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Traversen	verzinkt // kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen // Längsriegel
Höhe	2000 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Breite	1010 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	435 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	145 kg	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	1200 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachbreite	1000 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	400 mm	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	27,71 kg

## Zubehör

100737		Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1000 mm, Ausgestattet mit Aussteifungstraversen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
586053		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 145 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
589426		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
589743		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
589776		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
597774		Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 400 mm, Freistehend, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
599678		Schüttguteiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
599882		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
858619		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 435 mm, Fachlast 145 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
859473		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 435 mm, Fachlast 180 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
859564		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 435 mm, Fachlast 180 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
868419		Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
870206		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 500 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
870228		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 1000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
870283		Traversenpaar für Reifenregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

870454		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
870807		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Lochblechwand

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
862489		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau