

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, black coated

161-60050

4 jaar
garantie

Afwerkingsset voor een drukknop met zes potentiaalvrije bedieningsknoppen van 24 V om verschillende lichtpunten te bedienen in één of meerdere ruimtes. Afwerkingskleur: black coated.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, black coated.

- Functie: De 3 toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden op de 6-voudige potentiaalvrije drukknop geduwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Elke toets is achteraan ook voorzien van twee beentjes die bij een druk op de toets op de drukknopjes van de sokkel drukken.
- Aantal bedieningsknoppen: 6 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Tesktveld: Het sierplaatje wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

