

Bassi Grafiet 690lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623187
 EAN: 7021986231878


Elektrisch

System wattage: 11W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 690lm
 Werkzaamheid: 63 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 120°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 240
 Breedte (mm) W: 240
 Hoogte (mm) H: 80
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.136 / 1.69

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 80



7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 7 8