

Uno 1100 Wit 500lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 641640
 EAN: 7021986416404



Elektrisch

System wattage: 11.5W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 500lm
 Werkzaamheid: 43 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 120°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Module: 1100
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Diameter (mm) D: 270
 Diepte (D): 130
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.848 / 1.792

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 270 x 270 x 142

