

## Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 215 1102
Beschreibung	Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09452151102">https://b2b.harting.com/09452151102</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	gerade

### Ausführung

Baugröße	Han <sup>®</sup> 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Befestigung	schraubbar in Gehäusewand

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP67

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid
	Blei
	Nickel
	Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	55 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059573
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)