

# Ader-Bezeichnungsträger - PATG 1/10

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm

## Ihre Vorteile

- Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
- Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
- Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
- Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 mm ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1013805
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Mindestbestellmenge	1.000 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG221A
Katalogseite	Seite 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013998
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,125 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,109 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger Kabel
Ausführung	Profil

### Maße

Breite	5 mm
Länge	10 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	1,5 mm ... 2,5 mm
Außendurchmesser min.	1,5 mm
Außendurchmesser max.	2,5 mm

### Materialangaben

RoHS Konform	ja
Farbe	transparent
Material	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikonfrei

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1,5 mm ... 2,5 mm
--------------------------	-------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

### Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

# Ader-Bezeichnungsträger - PATG 1/10



1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27400401
ECLASS-10.0.1	27400401
ECLASS-11.0	27281105

### ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Zubehör

### Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) - 0801430

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801430>



Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

---

### Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) YE - 0801431

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801431>



Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) RD - 0801433

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801433>



Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

---

## Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) OG - 0801434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801434>



Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) GN - 0801435

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801435>



Leitermarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

---

## Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) VT - 0801436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801436>



Leitermarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Leitermarker

Leitermarker - UCT-WMT (10X4) BU - 0801437

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801437>



Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

---

## Einsteckschild

Einsteckschild - EMT (10X4)R - 0816235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0816235>



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 7500

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) - 0819372

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819372>



Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) YE - 0819385

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819385>



Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48



1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) BU - 0820992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0820992>



Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) RD - 0821001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0821001>



Kabelmarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) OG - 0823986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0823986>



Kabelmarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) GN - 0823999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0823999>



Kabelmarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - UC-WMT (10X4) VT - 0825360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825360>




Kabelmarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) - 0828765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828765>



Kabelmarker, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) YE - 0828952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828952>



Kabelmarker, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) RD - 0829273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829273>



Kabelmarker, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) OG - 0829274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829274>



Kabelmarker, Karte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) VT - 0829276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829276>



Kabelmarker, Karte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) BU - 0829277

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829277>



Kabelmarker, Karte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - US-WMT (10X4) GN - 0829278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829278>



Kabelmarker, Karte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Kabelmarker

Kabelmarker - WMTW (10X4)R - 0831000

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831000>



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000

---

## Kabelmarker

Kabelmarker - WMTW (10X4)R YE - 0831001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831001>



Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000

# Ader-Bezeichnungsträger - PATG 1/10

1013805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013805>

## Einsteckschild

Einsteckschild - MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1169312>



Einsteckschild, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: endlos x 3 mm

---

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)