

# Standardgummitüllen aus Polychloropren Gummi



HELAVIA®



Standardfarben:

001	002	003	004	005	006	007	008	013	015	020
weiss	blau	grün	gelb	orange	braun	rot	violett	grau	rosa	hellblau

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
02010	XXXX	XXXX

Typ	Art. Nr.	für Kabel Ø (mm)	Länge mm	Innen-Ø mm	Wand mm	
A0-FM COLOR	0201 0071 ***					1000
A0-FC COLOR	0201 0001 ***	1,25 - 2	20	1,25	0,5	100
A1-FM COLOR	0201 0072 ***					1000
A1-FC COLOR	0201 0002 ***	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	100
A1bis-FM COLOR	0201 0073 ***					1000
A1bis-FC COLOR	0201 0003 ***	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	100
A1K*-FM COLOR	0201 0081 ***					1000
A1K*-FC COLOR	0201 0011 ***	2,5 - 5,5	25	2,5	0,9	100
A2-FM COLOR	0201 0074 ***					1000
A2-FC COLOR	0201 0004 ***	3 - 6	25	3	0,6	100
A2K*-FM COLOR	0201 0082 ***					1000
A2K*-FC COLOR	0201 0012 ***	4 - 8	30	4	1,2	100
A3-FM COLOR	0201 0075 ***					1000
A3-FC COLOR	0201 0005 ***	5 - 9	25	5	0,7	100
A4-FM COLOR	0201 0076 ***					1000
A4-FC COLOR	0201 0006 ***	7,5 - 12	30	7,5	0,8	100
A5-FD COLOR	0201 0077 ***					500
A5-FC COLOR	0201 0007 ***	10 - 15	35	10	0,9	100
A8-FD COLOR	0201 0078 ***					500
A8-FC COLOR	0201 0008 ***	12 - 20	50	12	1,2	100
A9-FD COLOR	0201 0079 ***					500
A9-FC COLOR	0201 0009 ***	14 - 23	50	14	1,3	100
A10-FD COLOR	0201 0080 ***					500
A10-FC COLOR	0201 0010 ***	17 - 28	50	17	1,3	100

\* Besonders dickwandig.



Standardfarbe:

gelb/grün

A0-C BICOL	0201 0001 060	1,25 - 2	20	1,25	0,5	100
A1-C BICOL	0201 0002 060	1,75 - 3,5	20	1,75	0,5	100
A1bis-C BICOL	0201 0003 060	2,4 - 4,5	20	2,4	0,6	100
A2-C BICOL	0201 0004 060	3 - 6	25	3	0,6	100
A3-C BICOL	0201 0005 060	5 - 9	25	5	0,7	100
A4-C BICOL	0201 0006 060	7,5 - 12	30	7,5	0,8	100
A5-C BICOL	0201 0007 060	10 - 15	35	10	0,9	100
A8-C BICOL	0201 0008 060	12 - 20	50	12	1,2	100
A9-C BICOL	0201 0009 060	14 - 23	50	14	1,3	100
A10-C BICOL	0201 0010 060	17 - 28	50	17	1,3	100

