



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp	90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör	Vordere Abdeckung
Farbton	Natürlich
Menge pro Satz	Satz à 1
Marktsegment	Kleingewerbe

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm
Material	Aluminium eloxiert
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Breite	72 mm

Montage

Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,800 cm
VPE 1 Breite	24,400 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
VPE 1 Gewicht	674,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------