

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 800 x 1300 x 820 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 378078



Späne-Kippbehälter

mit Rückschwenkautomatik


Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 800 x 1300 x 820 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 126 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 70 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 280 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseil mit Abroll- und Rückschwenkautomatik
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Behältertyp | Kippbehälter | Einfahrtaschenabstand | 280 mm |
| Inhalt | 0,3 m³ | Einfahrbreite | 280 mm |
| Höhe | 800 mm | Behälter Ausstattung | Siebblech und Ablasshahn |
| Länge | 1300 mm | Ablasshahn | ja |
| Breite | 820 mm | stapelbar | nein |
| Traglast | 1000 kg | nestbar | nein |
| Material | Blech | Gefahrstoffeignung | nein |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | umlaufende gekantete Randverstärkung | Oberfläche | verzinkt |
| Kippfunktion | manuell | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Kippsicherung | Kippsicherung gegen Abrutschen | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| unterfahrbar | ja | Deckeltyp | Klappdeckel |
| Unterbau | Rollen und Einfahrtaschen | Bereifung | Polyamid |
| Einfahrtaschenhöhe | 70 mm | Rollen Anzahl / Art | 1 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Einfahrtaschenbreite | 200 mm | Gewicht | 126 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 518767 |  | Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,3 m³, Breite x Tiefe 820 x 1300 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|--|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203428 |  | Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium |
| 525920 |  | Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |
| 531837 |  | Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau |