

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 250 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 524786

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 250 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 250 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	290 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Nabenlänge	60 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	25 mm

Traglast	250 kg	Radbreite	50 mm
Bereifung	Vollgummi	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Rad-Ø	250 mm	Länge Platte	135 mm
Material Felge	Stahlblech	Breite Platte	110 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	105x80 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Ø	11 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Felge	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	3,75 kg
Fadenschutz	ja		

Zubehör

524787		Rad, Traglast 250 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen