

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1200 Magazinwagen



Transportgeräte



Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 250 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 206 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 850 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 450 |
| Gesamtlänge (mm) | 1100 |
| Gesamtbreite (mm) | 450 |
| Gesamthöhe (mm) | 910 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 14 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| GTIN | 4017976012001 |