




Bestellinformationen

Leiterplatten: Feste Längen bei 160, 220, 280, 340 mm; Länge 1000 mm für spezielle Abmessungen			Für Steckbaugruppen und Kassetten "Standard"		"Zubehör"		Für 4,4"-Leiterplatten	
Montage: einrastbar in Modulschienen								
Lagertemperatur: Kopfstück -40°C ... +130°C PVC-Profil 0°C ... +60°C								
Beschreibung	Länge mm	Nut- breite mm	 06106004		 06106005		 06106006	
			1 Stück (LLG 10)¹	1 Stück (LLG 10)¹	1 Stück (LLG 10)¹	1 Stück (LLG 10)¹	1 Stück (LLG 10)¹	1 Stück (LLG 10)¹
Kopfstück, rot, 1 Paar		2	64560-004	64560-004	64560-008	64560-008	64560-057	64560-057
Al-Profil, für Kartenlänge 160 mm	95	2	34560-891	34564-891	34560-891	34564-891	34560-891	34564-891
Al-Profil, für Kartenlänge 220 mm	155	2	34560-892	34564-892	34560-892	34564-892	34560-892	34564-892
Al-Profil, für Kartenlänge 280 mm	215	2	34560-893	34564-893	34560-893	34564-893	34560-893	34564-893
Al-Profil, für Kartenlänge 340 mm	275	2	34560-894	–	34560-894	–	34560-894	–
Al-Profil, für beliebige Kartenlänge	1000	2	34560-900	–	34560-900	–	34560-900	–
Kunststoff-Profil, für beliebige Kartenlänge	1000	2	–	34564-900	–	34564-900	–	34564-900

Zubehör

ESD-Clip, VPE 50 Stück	24560-255	24560-255	24560-255	24560-255	–	–
Befestigungsschraube, VPE 100 Stück; Anzugsdrehmoment max. 0,2 Nm	24560-141	24560-141	24560-141	24560-141	24560-158	24560-158
Leiterplattensicherung, rot, VPE 10 Stück	–	–	24560-377	24560-377	–	–
Leiterplattengriff, rot, VPE 10 Stück	–	–	24560-378	24560-378	–	–
Beschriftungsstreifen für Leiterplatten- griff, rot, VPE 1 Bogen = 438 Stück	–	–	60817-228	60817-228	–	–
Codierung siehe Seite	–	–	siehe Seite 6.41		–	–

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon

2) Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE

Beschreibung Zubehör siehe ab Seite 6.41

Hinweis

- Verstärkung für Mittelteil (Kunststoff-Profil) auf Anfrage