

LED Signalleuchte
 LED signal luminaire

SIGNALLED II RGB, 260 mm

Artikel-Nr.:	111090-12
EAN:	4260556624488
Zolltarifnr.:	94054099

Bestellnr.:	111090-12
Modell:	SIGNALLED II RGB
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	RGB LED
Lampenleistung Rot:	~2,6 W
Lampenleistung Grün:	~2,6 W
Lampenleistung Blau:	~2,6 W
Lampenlichtstrom Rot:	59 lm
Lampenlichtstrom Grün:	27 lm
Lampenlichtstrom Blau:	93 lm
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	RGB Farbraum (mindestens 2563 Farben)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC - 10% +7% (RGB)
Anschluss Leuchte:	M12 Steckverbinder A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Höhe [B] x Breite [C]:	25 mm x 30 mm
Länge [A]:	260 mm
Gewicht:	200 g
Bruttogewicht:	350 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (inkl.)
Dimmbar:	nein
Kennzeichnung:	CE, ETL Listed
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Signalisieren über Blinken und/oder farbiges Licht



Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)