

PRODUKTDATENBLATT

FT67




- ● ● ● ● ● Lebensdauer
- ● ● ● ● ● Schnittigkeit Vollmaterial
- ● ● ● ● ○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Extrem leistungsstarke Freihandtrennscheibe für hohe Anwenderansprüche.



Typenbezeichnung	FT67
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	202396
GTIN	4011890012932
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,067 kg
Produktabmessung	125 x 2,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	74A30T1 1BF1367
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890046708
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,675 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE