

Artikelnummer: 308576

Kurzbeschreibung: Grote steekwagen met tralie-achterwand, draagvermogen 250 kg, volrubberen banden

Langbeschrijving: Grote steekwagen met tralie-achterwand, draagvermogen 250 kg, volrubberen banden: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Roosterhoogte (50/50/4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel.

Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul]

emmerbreedte: 480 mm Bladdiepte: 330 mm

Buitenafmetingen: B 620 x D 700 mm. Totale hoogte: 1300 mm

Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^m: 250 x 60 mm

 Eigen gewicht: 21,5 kg[ul]

