



4026 Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar

- › Eloxierte Holme.
- › Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- › Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.
- › Stufen vorne mit Holm bündig.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Rutschhemmende Leiterschuhe.
- › Abmessung der Plattform 250×250 mm.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054834, siehe auch Seite 192.
- › Reparaturset Brückenheber, Best.-Nr. 0053991, siehe auch Seite 189.

Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Reichhöhe	ca. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten	ca. mm	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht	ca. kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
EAN-Code		4019502339477	4019502339484	4019502339491	4019502339507	4019502339514	4019502339521
Best.-Nr.		402603	402604	402605	402606	402607	402608

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.



6026 Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte.
- › Die Kunststoffabdeckung des Scharniers verhindert die Quetschgefahr und schützt vor Verschmutzung.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 6.
- › Abmessung der Plattform 250×250 mm.



Ersatzteile:

- › Reparaturset Brückenheber, Best.-Nr. 0053991, siehe auch Seite 189.
- › Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054963, siehe auch Seite 186.

Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
Arbeitshöhe	ca. m	2,18	2,41	2,64	2,87	3,10	3,34	3,80
Reichhöhe	ca. m	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
Breite oben/unten	ca. mm	305/450	305/475	305/500	305/525	305/550	305/575	305/625
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
Gewicht	ca. kg	5,6	5,8	6,6	8,2	9,4	10,5	12,2
EAN-Code		4019502339743	4019502339750	4019502339767	4019502339774	4019502339781	4019502339798	4019502339804
Best.-Nr.		602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.