



## Opis:

Skrzynki asortymentowe PP-ECO CLASSIC z udurowodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie, 24 przegródki, przezroczyste z zaczepem euro

- dolna część i pokrywa z udurowodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie
- z solidnymi zawiasami, zamknięciami i zaczepem euro (38 x 40 x 1,5 mm)
- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- idealne do pakowania
- dopuszczone do stosowania z żywnością, odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- na zapytanie: Możliwości: branding, nadruk, etykietowanie, indywidualne kolory i aranżacja przegródek
- t=głębokość=233 mm b=szerokość=377 mm (z zawieszeniem) h=wysokość=58 mm
- 24 przegródek – schematy przegródek patrz piktogram
- Wymiary przegródek: 4 = 53 x 53 x 46 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>601500</b>
GTIN	<b>4007228601503</b>
Taryfa celna	<b>39231090</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>20</b>

Kolor	<b>przezroczysty</b>
Masa (kg)	<b>0,62</b>
D x S x W (mm)	<b>233 x 339 x 58</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>20</b>
D x S x W (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>13,0</b>
---------------------	-------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>16</b>
Liczba warstw	<b>4</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

kartony/warstwa	<b>4</b>
Masa (kg)	<b>228,0</b>