

Aktenvernichter BÜRORING

BR413C - 4,5 x 30 mm

Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen DSGVO-konform, einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz.

Produktinformationen

- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die gehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der Auffangbehälter kann mühelos herausgenommen und geleert werden.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
- Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiesparmanagement.



Technische Daten

Artikel-Nr.:	BRG428137	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz
EAN	4026631060424	Eingabebreite:	240 mm
Anwendungsbereich:	Arbeitsplatz / Office	Behälter-/Auffangvolumen:	35 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 56dB(A)
Schnittbreite:	4,5 mm	Breite x Tiefe x Höhe:	397 x 293 x 621 mm
Partikellänge:	30 mm	Gewicht:	20,5 kg
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Farbe:	weiss
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	13 - 15	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Schnittgeschwindigkeit:	65 mm/s	Schutzklasse DIN 66399:	2 - hoch, 3 - sehr hoch
Durchsatzleistung Papier:	25		
Leistungsaufnahme:	500 W		