

fetra

Bordwandwagen

MULTIVARIO

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 148555

fetra Bordwandwagen MULTIVARIO

Traglast 500 kg

Bordwandwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Ladehöhe 250 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Wände herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	ja
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	klappbar	nein

Traglast	400 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladehöhe	250 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	850 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	500 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Holz	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Aufbauten Funktion	Wände herausnehmbar	Farbe	brillantblau // RAL5007
Höhe Aufbauten	250 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Wand Funktion	herausnehmbar	Garantie	10 Jahre
nestbar	nein	Gewicht	30 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

119092		Zentralbremse für Plattformwagen, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
146367		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158805		Ladefläche für Transportroller, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalter für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalter für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalter für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalter für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalter für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225618		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 500 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

309734



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar